

実験台に置くドラフトチャンバー

# 卓上型 ラボドラフト


 排気ファンと  
フィルターボックスを内蔵

## ラボドラフト

外形寸法(mm)	W900×D600×H1200
有効内寸(mm)	W770×D500×H550
本体外装主材	鋼板(つや消し塗装)、PVC
本体内装主材	PVC
前面サッシ	PVC透明板、上下昇降式(バランスウェイト)
フィルター	プレフィルター、粒状活性炭(ケース入り)、高性能フィルター
排気口	呼び径150(短管止め、外径φ148)
作業サッシ開口	W770×H400
制御風速(m/s)	0.4
排気風量(m <sup>3</sup> /h)	480/580
照明	LED照明×1灯
電源	単相AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)	295
価格	お問い合わせください。


## フィルター \ カスタマイズ可能 /

ファンボックスの追加・交換用フィルターです。  
活性炭フィルターは用途に合わせて変更できます。

品名	仕様	特徴
活性炭フィルター	200×295×50t	活性炭を使用して臭気や有害成分を吸着
高性能フィルター	610×305×65t	細かいチリやほこりを捕集
プレフィルター	610×305×20t	比較的大きめのゴミを除去


### 01 3層フィルター構造

3層のフィルターがガスや粉塵をキャッチします。  
活性炭フィルターは除去対象ガスの種類に応じた  
カスタマイズが可能です。



### 02 排気の調整

作業スペースには開閉可能な排気口を6カ所に  
配置しました。除去対象ガスの比重や発生源の  
位置に合わせて調整可能です。



### 03 クリアな視界

作業スペースの上部に LED 照明を内蔵し、  
側面パネルには透明塩ビを採用したことにより、  
視認性と採光を確保しました。



私たちは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



ISO9001 / ISO14001  
の認証を取得しています。

製品の内容に関するお問い合わせ窓口

☎ 072-806-7800 ✉ info@s-shin-ei.co.jp

伸栄産業 株式会社

本社 〒574-0044 大阪府大東市諸福5-14-3  
TEL/072-806-7800 FAX/072-806-7801

本社工場 〒574-0057 大阪府大東市新田西町1-10  
TEL/072-806-7788 FAX/072-806-7789

関東営業所 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵3-4-3  
TEL/048-747-7300 FAX/048-747-7880

<https://www.s-shin-ei.co.jp>

ご用命は当代理店まで