


パーソナルドラフト

溶剤の比重、発生源の位置などにより、天面排気および背面排気の切り替え、もしくは併用運転が可能なドラフトです。本体のサイズ・仕様はもちろん、架台も含め自由度の高い設計が可能です。お気軽にお問い合わせください。

ラボドラフト



| コード | 06-03031 | 06-03032 |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 型番 | DFM-900 | DFM-1200 |
| 外形寸法(mm) | W900×D600×H1200 | W1200×D600×H1200 |
| 有効内寸(mm) | W770×D500×H580 | W1070×D500×H580 |
| 本体外装主材 | 鋼板(つや消し塗装)、PVC | |
| 本体内装主材 | PVC | |
| 前面サッシ | PVC透明板、上下昇降式(バランスウェイト) | |
| フィルター | プレフィルター、粒状活性炭(ケース入り)、中性能フィルター | |
| 排気口 | 呼び径150(短管止め、外径φ148) | |
| 作業サッシ開口 | W770×H400 | W1070×H400 |
| 制御風速(m/s) | 0.4 | |
| 排気風量(m ³ /h) | 480/580 | 630/690 |
| 照明 | LED照明×1灯 | |
| 電源 | 単相AC100V(50/60Hz) | |
| 消費電力(W) | 170 | |
| 価格 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |

フィルター

ラボドラフトに搭載されているファンボックスの追加・交換用フィルターです。プレフィルターは交換用、活性炭フィルター・除塵フィルターは追加オプションになります。

| コード | 品名 | 型番 | 仕様 | 価格 |
|----------|----------|-------|-------------|-------------|
| 06-10104 | 活性炭フィルター | F-104 | 200×305×50t | お問い合わせください。 |
| 06-10105 | 中性能フィルター | F-105 | 610×305×65t | お問い合わせください。 |
| 06-10106 | プレフィルター | F-106 | 610×305×20t | お問い合わせください。 |



DFM-900

