


ACモータ搭載 風量切替タイプ

HEPA/ULPAフィルターの使用で、高 cleanliness を維持できます。局所のクリーン化には複数台を組み合わせ、目標クラスに合わせたシステム作りが可能です。
インデューサー付ターボファンの採用で、低騒音・低入力を実現しました。
風量を強・弱2ノッチで切替可能です(別途電気配線部品等が必要)。
モーターの異常検出端子を標準装備しました。
ファンガード標準装備で、しかも薄型(H150mm)のため設置の自由度が向上しました。

カタログ
あり

運賃
別途



BV-R10TH1L

ACモータ搭載 小型タイプ

小型シロッコファンの採用で、低騒音・低入力を実現しました。
運転スイッチと電源コードを標準搭載し、簡易施工性を追求しました。(R01MH1L)
BV-R01MH1L、R01MU1Lはプレフィルター付属です。

用 途

半導体・液晶産業分野、回路基板・IT関連機器組み立て産業分野、HACCP対応が必要な食品分野、精密加工・理化学・製薬産業分野など

カタログ
あり

運賃
別途



BV-R01MH1L

■ AC モータ搭載 風量切替タイプ

コード	型番	外形寸法	重量	風量		集塵効率	消費電力		価格	
				強	弱					
02-71203	HEPA	BV-R04TH1L	W400×D400×H150mm	約10kg	4.2m³/min	3.0m³/min	99.99%以上 (0.3μm) 無水シリカ試験品	AC100V 50/60Hz	61/71W	お問い合わせください
02-71204		BV-R07TH1L	W500×D500×H150mm	約12kg	6.2m³/min	4.3m³/min			100/115W	
02-71205		BV-R10TH1L	W610×D610×H150mm	約13kg	11.0m³/min	7.2m³/min				
02-71206		BV-R11TH1L	W760×D610×H150mm	約15kg	12.5m³/min	8.2m³/min				
02-71207		BV-R13TH1L	W915×D610×H150mm	約18kg	13.6m³/min	8.8m³/min				
02-71208		BV-R15TH1L	W1220×D610×H150mm	約20kg	15.2m³/min	10.0m³/min				
02-71210	ULPA	BV-R04TU1L	W400×D400×H150mm	約10kg	3.2m³/min	2.4m³/min	99.999%以上 (0.1μm) 無水シリカ試験品	AC100V 50/60Hz	60/70W	
02-71211		BV-R07TU1L	W500×D500×H150mm	約12kg	4.8m³/min	3.4m³/min			100/115W	
02-71212		BV-R10TU1L	W610×D610×H150mm	約13kg	8.1m³/min	5.5m³/min				
02-71213		BV-R11TU1L	W760×D610×H150mm	約15kg	9.4m³/min	6.2m³/min				
02-71214		BV-R13TU1L	W915×D610×H150mm	約18kg	10.5m³/min	6.9m³/min				
02-71215		BV-R15TU1L	W1220×D610×H150mm	約20kg	12.4m³/min	8.1m³/min				

■ AC モータ搭載 小型タイプ

コード	型番		外形寸法	重量	風量	集塵効率	消費電力		価格
02-71201	HEPA	BV-R01MH1L	W240×D240×H140mm	3.5kg	1.0/1.0m³/min	99.99%以上(0.3μm)	AC100V	19/22W	お問い合わせください
02-71236	ULPA	BV-R01MU1L	W240×D240×H140mm		0.8/0.8m³/min	99.999%以上(0.1μm)	50/60Hz	18/21W	

交換用HEPAフィルター ACモーター搭載タイプ用

HEPA(ULPA)フィルターが目詰まりをすると、風量が落ちてブース内の清浄度を保てなくなります。定期的な点検とフィルターの交換が必要です。フィルター交換は弊社でも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

仕 様	
寸 法	法: W610×D610×H52 mm
捕 集 効 率	率: 99.99%以上(0.3 μm)
処 理 風 量	量: 10.0 m³/min (0.52m/sec)
適 応 機 種	種: BV-R10TH1L

コード	型番
02-71248	BV-HF10

※BV-R10TH1L以外の機種での交換用フィルターにつきましては、お問い合わせください。



交換用プレフィルター ACモーター搭載タイプ用

プレフィルターは汚れの状態が目視できるため、汚れがひどい場合や変形した場合は、新しいプレフィルターに交換してください。一般環境でのご使用で1ヶ月に1回程度の掃除、1年に1回の交換を推奨します。

仕 様	
材 質	質: 不織布ポリエステル
平 均 捕 集 率	率: 重量法 60%
適 応 機 種	種: BV-R04・07・10・11・13・15TH1L BV-R04・07・10・11・13・15TU1L

コード	型番
02-71216	BV-PF10

